



DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38

Technische Merkmale

Architektur	
Polanzahl	1
Kapazität	
Anzahl Module	1
Elektrischer Strom	
Nennstrom	32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom lcc mit gl-gG Sicherung	30 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	30 kA
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 1000 V
	DC
Isolationsspannung Ui	690 V
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
Abmessungen	
Höhe	77 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,10 W
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 50 °C