



L501PV

DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	30 kA
---	-------

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} IEC60947	30 kA
---	-------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	690 - 1000 V
---	--------------

Versorgungsspannungsart	DC
-------------------------	----

Isolationsspannung U _i	690 V
-----------------------------------	-------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
----------------------	----------

Abmessungen

Höhe	77 mm
------	-------

Breite	18 mm
--------	-------

Tiefe	75 mm
-------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,10 W
---------------------------------------	--------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------