




L6878VERZ



Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm verzinkt

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse 190

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten 3

Abmessungen

Höhe 142 mm

Innenhöhe 102 mm

Breite 300 mm

Innenbreite 259 mm

Maß a 400 mm

Lichter innerer Querschnitt 26418 - 26418 mm²

Werkstoff

Werkstoff Gips, Stahl

Oberfläche Verzinkt

Farbe Zink

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff Stahl