



L730

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig

Technische Merkmale

Sicherung

Sicherungsgröße D02

Architektur

Polanzahl 3

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Nennstrom für Sicherungseinsätze 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} 50 kA

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Nominales Drehmoment 3 - 3 Nm

Abmessungen

Höhe 84 mm

Breite 72 mm

Tiefe 76 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 25 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 25 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 40 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,80 W

Verlustleistung der Sicherungseinsätze im Gerät installiert 5,50 W

Gebrauch

Gebrauchskategorie AC 22B

Texte

Schutz Berührungsschutz finger und handrücksicher

Spannung

Isolationsspannung Ui

800 V

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff