



L74M

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene

D0-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werkseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	D02
Polanzahl	4 P
Nennstrom	63 A
Montageart	Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Drehmoment	3,3Nm
Frequenz	50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7.2 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	5.5 W
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V
Isolationsspannung	800 V
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	108 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Nennstrom für Sicherungseinsätze	20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A
Schutzart	IP40
Werkstoff	Kunststoff