



LD02K63-1KS

## Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A

#### Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9,50 W
---------------------------------------	--------

#### Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

#### Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

#### Abmessungen

Höhe	65 mm
Breite	27 mm
Länge	70 mm