



LD02K63-1SS

### **Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung**

#### **Technische Merkmale**

##### **Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

Nennstrom für Sicherungseinsätze 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A

##### **Architektur**

Polanzahl 1

##### **Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

##### **Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Eingang Bügelklemme

##### **Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 9,50 W

##### **Lieferumfang**

Mit Deckel Ja

##### **Sicherung**

Sicherungsgröße D02

##### **Abmessungen**

Höhe 14 mm

Breite 30 mm

Länge 290 mm