



LD02K63-1SS

Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Bügelklemme
-------------------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9,50 W
---------------------------------------	--------

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Abmessungen

Höhe	14 mm
Breite	30 mm
Länge	290 mm