



LD042

## Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A

#### Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	2,5 - 3 Nm

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,90 W
---------------------------------------	--------

#### Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

#### Sicherung

Sicherungsgröße	D01
Sicherungscharakteristik	gG

#### Abmessungen

Höhe	72 mm
Breite	27 mm
Länge	63 mm