



LD042

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für HutschieneMontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Technische Merkmale

Nennstrom	16 A
Polart	1 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Polanzahl	1 P
Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.9 W
Sicherungsgröße	D01
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 A
Sicherungscharakteristisch	gG
Mit Abdeckung	ja
Breite installiertes Produkt	27 mm
Höhe installiertes Produkt	72 mm
Länge	63 mm