



Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

Technische Merkmale

Elektrischer	Strom
--------------	-------

Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Architektur	
Polanzahl	1
Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,90 W
Lieferumfang	
Mit Deckel	Ja
Sicherung	
Sicherungsgröße	D01
Sicherungscharakteristik	gG
Abmessungen	
Höhe	72 mm
Breite	27 mm
Länge	63 mm