



LD047

**Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme
Abdeckung**

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	2,5 - 3 Nm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm ²

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	8,70 W
---------------------------------------	--------

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Sicherung

Sicherungsgröße	D01
Sicherungscharakteristik	gG

Abmessungen

Höhe	72 mm
Breite	79 mm
Länge	62 mm
Abstand Sammelschienen	35 mm