




LF3003007030



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm steingrau

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	30 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	720 - 720 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	3
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein