



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm lichtgrau

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LF3003007035



Technische Merkmale

Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	30 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	720 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	3
Anzahl steckbare Trennwände	0
Anzahl der festen Trennwände	0
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Zulassungen	EN50085-2-1
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Mit Kabelhalteklammer	nein
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	nein