



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LF3006009016



Technische Merkmale

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	1500 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	7
Anzahl steckbare Trennwände	0
Anzahl der festen Trennwände	0
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	18 mm
Zulassungen	EN50085-2-1
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Mit Kabelhalteklammer	ja
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	nein