



LF4019109001

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x190mm cremeweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5620 - 5620 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	35
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein