



LF6019009016



## Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9060 - 9060 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	38
---	----

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

#### Konnektivität.

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

#### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	3
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein