



LFF400649011

Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x60mm gschwarz

Technische Merkmale

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich 83 - 97

Abmessungen

Höhe 40 mm

Breite 57 mm

Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Oberfläche Unbehandelt

Farbe Graphitschwarz

RAL Nummer 9011

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein