




LFF401147030



Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x110mm steingrau

Technische Merkmale

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich 83 - 97

Abmessungen

Höhe 40 mm

Breite 110 mm

Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

Oberfläche Unbehandelt

Farbe Steingrau

RAL Nummer 7030

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein