




LFH6015009010



**Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x150mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7122 - 7122 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	30
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Konnektivität.**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	3
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein