




LFS2002009010



## Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	18 mm
Breite	19 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	228 - 228 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	1
---	---

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

#### Konnektivität.

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

#### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein