




LFS300450VERZ



## Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	45 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	970 - 970 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	4
---	---

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

#### Konnektivität.

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

#### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein