




LFS4006009016



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 40x60mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	60 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1700 - 1700 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	7
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein