



LFS601004VERZ



Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verzinkt

Technische Merkmale

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich 90 - 90

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 100 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Verzinkt

Farbe Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK08

Schutzart IP IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein

Zugehörige Serien LFS 60 x 100