



LFS6015009016



## Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x150mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7000 - 7000 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	29
---	----

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

#### Konnektivität.

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

#### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 3
Anzahl steckbare Trennwände	2
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein