

Nein



LFS6015009016



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x150mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

_							
Ab	m	es	SI	un	a	e	r

Abiliessungen			
Höhe	60 mm		
Breite	150 mm		
Länge	2000 mm		
Lichter innerer Querschnitt	7000 - 7000 mm²		
Kapazität			
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	29		
Werkstoff			
Werkstoff	Stahl		
Oberfläche	Lackiert		
RAL Nummer	9016		
Farbe	Verkehrsweiß		
Sicherheit			
Stoßfestigkeit IK	IK08		
Schutzart IP	IP30		
Normen			
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102- 12	Nein		
Einsatzbedingungen			
Betriebstemperatur	-5 - 90 °C		
Konnektivität			
Kanalverbindung	Extra Kupplungen		
Ausstattung			
Anzahl der Trennwände	0		
Anzahl steckbare Trennwände	2		
Mit Kabelhalteklammer	Ja		

Mit Schutzfolie