



LL217U

Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH2
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	20 - 20 Nm
Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Nein

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	115 W
---------------------------------------	-------