



LLA653

## NH00-HR3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min

### Technische Merkmale

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

#### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
-----------	-------

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A
--	-------

#### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	10 - 10 Nm
----------------------	------------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
---	-----

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400
---	------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

#### Abmessungen

Höhe	50 mm
------	-------

Breite	280 mm
--------	--------

Länge	590 mm
-------	--------

#### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
-------------------------	--------

#### Kabel

Kabeleinführungsstelle	Seite
------------------------	-------