



LNH000025M6A

NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik aM

Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Sicherungscharakteristik aM

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,30 W

Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 20,80 mm

Tiefe 52,50 mm