



LNH000025M6A

## NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik aM

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Sicherungscharakteristik aM

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 80 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,30 W

#### Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 20,80 mm

Tiefe 52,50 mm