



LNH00020M6

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 690V 20A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2,60 W

Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 20,80 mm

Tiefe 52,50 mm