LNH0004M

NH-Sicherungseinsatz NH000 4A gG AC500V Kombimelder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik	gG

Sicherung

Sicherungsgröße	NH000
Sicherungscharakteristik	gG

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	4 A

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,50 W

Abmessungen

Höhe	79 mm
Breite	21 mm
Tiefe	51 mm