



LNH00050M6

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC690V 50A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH000
Nennstrom	50 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.1 W
Höhe installiertes Produkt	52.5 mm
Breite installiertes Produkt	21 mm
Tiefe installiertes Produkt	78 mm
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Sicherungscharakteristisch	gG
Versorgungsspannungsart	AC