



LNH0010M

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,10 W

Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 21 mm

Tiefe 51 mm