



LNH0010M

## NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 120 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,10 W

#### Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 21 mm

Tiefe 51 mm