



LNH0025M

## NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC/DC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 120 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2,40 W

#### Abmessungen

Höhe 58,50 mm

Breite 21 mm

Tiefe 79 mm