



LNH0040M

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 40A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH000
Nennstrom	40 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.7 W
Höhe installiertes Produkt	79 mm
Breite installiertes Produkt	21 mm
Tiefe installiertes Produkt	51 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 V
Sicherungscharakteristisch	gG
Versorgungsspannungsart	AC