



LNH0100M

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 100A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH000
Nennstrom	100 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7.5 W
Höhe installiertes Produkt	58.5 mm
Breite installiertes Produkt	21 mm
Tiefe installiertes Produkt	79 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 V
Sicherungscharakteristisch	gG
Versorgungsspannungsart	AC