



NH-Sicherungseinsatz NH0 gG 690V 100A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur	
Auslösecharakteristik	gG
Sicherung	
Sicherungsgröße	NHO
Sicherungscharakteristik	gG
Spannung	
Versorgungsspannungsart	AC
Elektrischer Strom	
Nennstrom	100 A
Einsatzbedingungen	
Isoliert	Nein
Elektrische Hauptattribute	
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898- 1	80 kA
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9,40 W
Abmessungen	
Höhe	79 mm
Breite	21 mm
Tiefe	51 mm