



LNH020M

NH-Sicherungseinsatz NH0 20A gG AC500V Kombimelder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH0

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2,30 W

Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 21 mm

Tiefe 51 mm