



LNH040M

## NH-Sicherungseinsatz NH0 40A gG AC500V Kombimelder Lasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH0

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 40 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 120 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3,70 W

#### Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 21 mm

Tiefe 51 mm