



LNH1025M

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH1C

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2,40 W

Abmessungen

Höhe 64,50 mm

Breite 135 mm

Tiefe 135 mm