



LNH1040M

## NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 40A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH1C

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 40 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 120 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3,70 W

#### Abmessungen

Höhe 55 mm

Breite 135 mm