



LNH1050M6

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 50A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH1C

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 50 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4,80 W

Abmessungen

Höhe 135 mm

Breite 29,50 mm

Tiefe 64,50 mm