



LNH1125M6

## NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 690V 125A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH1

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 80 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 11,80 W

#### Abmessungen

Höhe 135 mm

Breite 39,50 mm

Tiefe 64,50 mm