



LNH20361M4T

NH-Sicherungseinsatz NH2 gTr 400V 361A Mittenmelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gTr

Sicherung

Sicherungsgröße NH2

Sicherungscharakteristik gTr

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 361 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 22,50 W

Abmessungen

Höhe 150 mm

Breite 53 mm

Tiefe 72 mm