



LNH20361M4T

NH-Sicherungseinsatz NH2 gTr 400V 361A Mittenmelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH2
Nennstrom	361 A
Auslösercharakteristik	gTr
Isoliert	nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	22.5 W
Höhe installiertes Produkt	150 mm
Breite installiertes Produkt	53 mm
Tiefe installiertes Produkt	72 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	100 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V
Sicherungscharakteristisch	gTr
Versorgungsspannungsart	AC