



LNH2050M

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 50A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH2C

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 50 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4,10 W

Abmessungen

Höhe 135 mm

Breite 49 mm