



LNH2050MK

## NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 50A Kombimelder spannungsfreie Griffflasche

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH2C

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 50 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Ja

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 0,12 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4,10 W

#### Abmessungen

Höhe 135 mm

Breite 49 mm