



LNH2080M6

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 690V 80A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH2C

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 8,30 W

Abmessungen

Höhe 150 mm

Breite 39,50 mm

Tiefe 72,50 mm